



UCH カラムオープンホルダ





- ナノESIソース専用カラムオープン
- ロングカラム (キャピラリー)とESI カラムにも対応
- 設定温度範囲は室温+5 °C~70 °C



	スプレー	電圧印加方式	適用カラム	モデル
UCH	D (Dream)	P (Platinum , Holder)	E (ESI Column)	UCH- DPE



	スプレー	電圧印加方式	適用カラム	モデル
UCH		U (Union , Holder)	Pa (Packed)	UCH - UPa



	スプレー	電圧印加方式	適用カラム	モデル
UCH	D (Dream)	U (Union , Holder)	M (Monolis)	UCH-



UCH仕様

- ❖ オープン外寸：W140 D205 H90 重量10N
- ❖ 温度コントローラ：W100 D165 H75 重量12N
- ❖ 使用温度範囲：室温+10℃～70℃
- ❖ 温度警報：71℃で加熱停止
- ❖ 使用電源：AC100V 1A
- ❖ その他警報：センサー断線表示
ヒーター断線表示
温度ヒューズ100℃